



WH25645307C

**kallysto.line UP komplett: Steckdose 3x Typ 23 parallel mit Steckklemmen/ Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

Tiefe 43 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 36 mm

Einbautiefe 7 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 3

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Vollplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

---