



41661909

Presa con messa a terra USA/CANADA NEMA 5-15 R Berker S.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 125 V

Corrente

Corrente nominale 15 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Numero di unità 1

Profondità di installazione 19 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa NEMA

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si
