




41661909

Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-15 R, na vijak, S.1, p.bijela mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 15 A

Napon

Nazivni napon 125 V

Nazivni napon 125 - 125 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 19 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu NEMA

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da