



41661909

Розетка без з/к Євро-американськ, пол.білизна матова, 16A/250V S.1/B.x

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 125 V

Електричний струм

Номінальний струм 15 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудована глибина 19 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки NEMA

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленим захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Центральна кришка

Захист Без посиленого захисту контакту

Тип з'єднання З гвинтовими клеммами

Сумісний із

S.x/B.x

Sustainability

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так
