



FD42DN

**Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie, 4 rangées, 96 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Équipement**

Nombre de rails 4

Nombre de rangées 4

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

**Capacité**

Nombre de modules 96

**Dimensions**

Hauteur 750 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

**Dimensions**

Largeur en modules 24

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Matière**

Matériau Métal  
Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Équipement**

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP30

Type de verrouillage Sans serrure

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui