



Właściwości techniczne

Maksymalna moc pobierana	0,70 VA
--------------------------	---------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Napięcie sterowania AC	0 - 0 V
------------------------	---------

Napięcie sterowania DC	24 - 24 V
------------------------	-----------

Zwłoczny	Tak
----------	-----