



WH11180105A

**basico: Interrupteur rotatif S0/1 pôle/0-1-0-1/ avec face pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL

9005

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
------------------------------------------	------------------------------------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	46 x 58 mm
------------	------------

Profondeur de montage	25 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles
---------------------	-------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----