




UDM3275R10



Montageram för golvbox Ø 275 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bredd            | 360 mm |
| Längd            | 360 mm |
| Diameter         | 275 mm |
| Materialtjocklek | 4 mm   |
| Nominell storlek | 340 mm |

##### Installation, montering

|                   |      |
|-------------------|------|
| Monteringsöppning | Rund |
|-------------------|------|

##### Instruktioner

|               |      |
|---------------|------|
| Golvunderhåll | Torr |
|---------------|------|

##### Material

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Stål      |
| Behandling | Förzinkad |

##### Skydd, dörr

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Skydd monteringsöppning | Ja |
|-------------------------|----|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

