



WH37130105D



FLF Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R 37.5x62.5mm Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	62.70 mm
Breite	37.50 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	33 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Stecksocket
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja
