




BRN6521019011

Profilé de base pour goutte BRN 68x210mm en PVC en noir graphite

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	210 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	3
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	65 mm
Largeur de la partie supérieure 3	65 mm

Dimensions

Section intérieure	11300 - 11300 mm ²
--------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	31
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	47

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Noir graphite
Code RAL	9011

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Oui
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

