




BRN6521019011

Parapetní kanál BRN plast, 65210, černá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	210 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	3
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	65 mm
Šířka horního dílu 3	65 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	11300 - 11300 mm ²
-----------------------	-------------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	31
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	47

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
--	---

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Grafitově černá
Kód RAL	9011

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ano
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

