



FB6013009010

Goulotte 60x130,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	130 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

Dimensions

Section intérieure	6450 - 6450 mm ²
--------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	27
---	----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans écisses
--------------------------	--------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Écisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Illustrations | dessins

