



16298979

Bilanc. con accessorio di fissaggio lente e stampa "0" S.1 IP44 Bianco pol. Luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 7 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Testo

Stampa Con stampa "0"

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si