



KB280B

Kammschiene 2P 80A Stiftanschluss 16mm² 57M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 2

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module 57

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja