



L68509010

Längenanpassstück zu FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x210mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	88 mm
Innenhöhe	50 mm
Breite	250 mm
Innenbreite	209 mm
Maß a	120 mm
Maß b	60 mm
Lichter innerer Querschnitt	10450 - 10450 mm ²

Werkstoff

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

