



WH11110100A

basico: Interrupteur S3 avec face pour combinaison Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

#### Dimensions

Dimensions	50 x 58 mm
------------	------------

Profondeur de montage	13.1 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Type de commutation	Commutateur S3
---------------------	----------------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----