



ECEE325

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	5
-----------------	---

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Textes

Type de raccordement	Avec borne à vis
----------------------	------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Largeur	65 mm
---------	-------

Longueur	65 mm
----------	-------

Profondeur	67 mm
------------	-------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----