



G43029010

**Steckdose Master/Slave Wago Stecktechnik halogenfrei C-Profil Einbau reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	50 mm
Breite	50 mm
Tiefe	55 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
-----------------------	-------------

**Installation, Montage**

Montage auf	C-Profil
-------------	----------

**Konnektivität**

Montageart	Anreichbar Schnappbefestigung
------------	----------------------------------

**Zubehör**

Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen
-----------------	---------------------

**Abdeckung, Tür**

Deckalausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

**Abbildungen | Zeichnungen**

