



WH23750105Q

kallysto apparent complet: Schuko (DE) h = 32mm avec protection enfant/ Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 54 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant SCHUKO

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Boîtier complet

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

kallysto montage en saillie