



EG103D



Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital, DCF77

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Funktionen

Gangreserve in Jahren 5 y
 Mit Netzsynchronisation Nein
 Mit Quartz Synchronisation Ja
 Anzahl Funktionskanäle 1

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag 1,50 s
 Mit Impulsprogramm Ja
 Anzahl Kanäle 1

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Einstellungen

Tagesprogramm Nein
 Wochenprogramm Ja
 Jahresprogramm Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²
 Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen
 Funktion Tastensperre mittels Sperrschlüssel
 Mit Impulsfunktion
 Anwesenheitssimulation

Abmessungen

Höhe 85 mm
 Breite 35 mm
 Tiefe 64 mm

Kapazität

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja