



FZ410M

Stryppnipplar M25, sättes i genomföringsflänsar för ledning

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 25 mm  |
| Bredd | 125 mm |
| Djup  | 125 mm |

##### Utrustning

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Gängstorlek metrisk | 25 - 25 |
|---------------------|---------|

##### Material

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Plast |
|----------|-------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |