



US22A2

Afdekplaat met sleuf horizontaal 300 x 500 mm DIN-rail afstand 150 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	300 mm
Breedte	500 mm
Diepte	50 mm

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal verdelerrijen	2

Materiaal

Kleur	Helderwit
Transparant	Nee
Materiaal	Kunststof

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja