



UK340483

tehalit.UK Kanał do wylewki podłogowej 3-komorowy 340X48mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Wysokość | 48 mm |
| Szerokość | 340 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 16320 - 16320 mm ² |

Pojemność

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 65 |
|-----------------------------------------------------------|----|

Sprzęt

| | |
|----------------------|-------|
| Zdemontowana pokrywa | Tak |
| Liczba przegród | 3 - 3 |

Instalacja, montaż

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Montaż systemu instalacji podłogowej na | W wylewce |
|-----------------------------------------|-----------|

Materiały

| | |
|----------|------------|
| Materiał | Stal |
| Obróbka | Ocynkowany |

Warunki użytkowania

| | |
|----------------------------------------------------|--------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 1,5 kN |
|----------------------------------------------------|--------|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACh - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

