



WH27640705C



kallysto.pro ENC compl.: 3x type 13 / 1x séparée avec bornes enfichables/ Noir

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 7 mm

#### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Capacité

Nombre de modules 3

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

#### Identification

Avec inscription Oui

#### Textes

Inscription Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée

Housse Plaque pleine

---

**Textes**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |