



KYA06LH2

Durchgangsklemme 6mm²-Phase, 800V-41A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	41 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	44,55 mm
Breite	66,40 mm
Tiefe	8 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,2 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,2 - 10 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja