




KYA06LH2

Rijgklem 6 mm² fase, 41 A/800 V, 2 x quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	41 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	44,55 mm
Breedte	66,40 mm
Diepte	8 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.2 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.2 - 10 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja