



14267004

Wip met tekstv. berker K.1/K.5, edelstaal

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-kleur	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal RVS

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	71 mm
Diepte	25 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Etikettering	Met tekstveld
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker K.x
