



14267003

Tipka sa poljem za natpis, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	55 mm
Širina	71 mm
Dubina	25 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Označavanje	Sa poljem za označavanje
Taster	Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera	Za tastere Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

K.x	
-----	--