



LNH000035M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 35A Kombimelder Griffflasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik

aM

**Sicherung**

Sicherungsgröße

NH000

Sicherungscharakteristik

aM

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

0 - 690 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

35 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert

Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

80 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,80 W

**Abmessungen**

Höhe

79 mm

Breite

21 mm

Tiefe

51 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei

Ja

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja