



WH27640704C



kallysto.pro UP komplett: 3x Typ 13/1x geschaltet mit Steckklemmen/ Anthrazit

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Anthrazit
RAL Nummer 7024
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 94 mm
Breite 94 mm
Tiefe 43 mm
Anzahl Einheiten 3
Einbautiefe Unterputz-Dosen 36 mm
Einbautiefe 7 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13
Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Einbau-/Anschlussort Horizontal
Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss
Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein
Stossfestigkeit IK IK02
Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja