



WH27640704C



kallysto.pro ENC compl.: 3x type 13 / 1x séparée avec bornes enfichables/ Anthr.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43 mm

Nombre d'unités 3

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 7 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Horizontal
Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Oui
------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. I

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui