



M-TL8018

Porte en tôle d'acier IP40 avec tôle perforée 800x1800 (lxh) laqué

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1696 mm |
| Largeur    | 795 mm  |
| Profondeur | 20 mm   |

#### Cache, porte

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non            |
| Type de porte                  | Butée de porte |

#### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL              | 7035          |
| Couleur               | Gris clair    |
| Matière               | Acier         |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP40 |
|-------------------------|------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |