



WH36222649C

robusto humide ENC Gr.1 compl.: Interr. à clé carrée S3/1p/1-2-1-2/IP21 Alumin.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur de montage	17 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma du commutateur 3/1 pôles