



VB418MTP

Coffret vega, 4 R ,VDI, 2R chassis, porte opa

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	775 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1

Dimensions

Largeur en modules	18
--------------------	----

Plastron, porte

Porte transparente	Oui
--------------------	-----

Matières

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	No
Dispose d'une plaque de montage	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP00
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C