



VB418MMP

## Multimediakast vega 1R. 18MOD. - volle deur

### Technische karakteristieken

#### Installatie, montage

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktmontage |
|---------------|-------------------|

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Uitrusting

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Aantal DIN-rails     | 1   |
| Aantal rijen         | 4   |
| Met slot             | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |

#### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 18 |
|----------------|----|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 775 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte  | 146 mm |

#### Deksel, deur

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten     | 1 |

#### Afmetingen

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 18 |
|-------------------------|----|

#### Deksel, deur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Deuris transparant | Nee |
|--------------------|-----|

#### Materiaal

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Materiaal | Polystyreen (PS) |
| RAL-kleur | 9010             |
| Kleur     | Helderwit        |

#### Uitrusting

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Nee |
| Materiaal montageplaat  | Ja  |

#### Veiligheid

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II       |
| Beschermingsgraad IP | IP00                    |
| Type slot            | Klikslot<br>Zonder slot |
| Gloeidraad test      | 650 °C                  |