



VB418MMT

Щит з/у, прозорі двері, 18М + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Електричний струм

Номінальний струм	16 А
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	4
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Емність

Кількість модулів	18
-------------------	----

Розміри

Висота	775 mm
Ширина	400 mm
Глибина	146 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	1

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

Матеріали

Матеріал	Полістирол (PS)
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Так

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----