



928912506

1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, grau gl.

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Konnektivität

Dimmung DALI Nein

##### Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 22 mm

Höhe 59,50 mm

Breite 59,50 mm

Tiefe 58 mm

##### Elektrischer Strom

Steuerstrom 50 - 50 mA

Schaltstrom 6 A

##### Werkstoff

Farbe Grau

##### Texte

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)  
Mit Ersatzsicherung

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja