



928912509



1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softrastung, Int. Flow, pw gl.

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Konnektivität

Dimmung DALI	Nein
--------------	------

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	22 mm
Höhe	59,50 mm
Breite	59,50 mm
Tiefe	58 mm

Elektrischer Strom

Steuerstrom	50 - 50 mA
Schaltstrom	6 A

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

Texte

Beleuchtung	Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) Mit Ersatzsicherung

Geeignet für

Berker Integro

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja