



928912501



1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, braun m.

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Konnektivität

Dimmung DALI Nein

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 22 mm

Höhe 59,50 mm

Breite 59,50 mm

Tiefe 58 mm

Elektrischer Strom

Steuerstrom 50 - 50 mA

Schaltstrom 6 A

Werkstoff

Farbe Braun

Texte

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Mit Ersatzsicherung

Geeignet für

integro

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja