



928912501



**1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, braun m.**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Konnektivität**

Dimmung DALI	Nein
--------------	------

**Abmessungen**

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	22 mm
Höhe	59,50 mm
Breite	59,50 mm
Tiefe	58 mm

**Elektrischer Strom**

Steuerstrom	50 - 50 mA
Schaltstrom	6 A

**Werkstoff**

Farbe	Braun
-------	-------

**Texte**

Beleuchtung	Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) Mit Ersatzsicherung

**Geeignet für**

Berker Integro

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja