



928912505



**1 - 10 V Drehpotenziometer m. Rahmen, Reg.knopf, Softr., Int. Flow, anthr. m.**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Konnektivität**

Dimmung DALI Nein

**Abmessungen**

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 22 mm

Höhe 59,50 mm

Breite 59,50 mm

Tiefe 58 mm

**Elektrischer Strom**

Steuerstrom 50 - 50 mA

Schaltstrom 6 A

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

**Texte**

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)  
Mit Ersatzsicherung

**Geeignet für**

Berker Integro

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja