



HXW040HK

Comando motore 24-48V DC con autoreset con chiave per h3 x630, h3+ P630

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	24 - 48 V

Funzioni

Con funzione auto-reset	Si
-------------------------	----

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si