



UK340383

Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	38 mm
Largeur	340 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	12920 - 12920 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	53
---	----

Équipement

Couvercle amovible	Oui
Nombre de compartiments	3 - 3

Installation, montage

Système d'installation pour montage au sol	Couvert d'une chape
--	---------------------

Matière

Matériau	Acier
Traitement	Galvanisé

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN
---	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

