



UK340382

Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x38mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Höhe                        | 38 mm                         |
| Breite                      | 340 mm                        |
| Länge                       | 2000 mm                       |
| Lichter innerer Querschnitt | 12920 - 12920 mm <sup>2</sup> |

Kapazität

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 52 |
|---------------------------------------------------------|----|

Ausstattung

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Oberteil abnehmbar | Ja    |
| Kammeranzahl       | 2 - 2 |

Installation, Montage

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Bodeninstallationssystem Montage auf | Estrichüberdeckt |
|--------------------------------------|------------------|

Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |

Einsatzbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 1.5 kN |
|--------------------------------------|--------|

Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

