



UK340382

### Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Hauteur            | 38 mm                         |
| Largeur            | 340 mm                        |
| Longueur           | 2000 mm                       |
| Section intérieure | 12920 - 12920 mm <sup>2</sup> |

##### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 52 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

##### Équipement

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Couvercle détachable    | Oui   |
| Nombre de compartiments | 2 - 2 |

##### Installation, montage

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Système d'installation au sol montage sur | Couvert d'une chape |
|-------------------------------------------|---------------------|

##### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Acier     |
| Traitement de surface | Galvanisé |

##### Conditions d'utilisation

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 1.5 kN |
|---------------------------------------------------|--------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

#### Illustrations | dessins

