



UK340382

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 2TM 340x38mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ύψος | 38 mm |
| Πλάτος | 340 mm |
| Μήκος | 2000 mm |
| Εσωτερική διατομή | 12920 - 12920 mm ² |

Χωρητικότητα

| | |
|---|----|
| Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές) | 52 |
|---|----|

Εξοπλισμός

| | |
|---------------------|-------|
| Αφαιρούμενο κάλυμμα | Ναι |
| Αριθμός τμημάτων | 2 - 2 |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---|---------------------|
| Τοποθέτηση του συστήματος εγκατάστασης στο δάπεδο | Κάλυψη με διάστρωση |
|---|---------------------|

Υλικά

| | |
|-------------|-----------|
| Υλικό | Μεταλλικό |
| Μεταχείριση | Γαλβανιζέ |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|--|--------|
| Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια | 1,5 kN |
|--|--------|

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

