



LAR02KB7011

Leitungsauslass mit Blinddeckel für Bodenbelag Spannbereich >32mm eisengrau

Technische Eigenschaften

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
-----------------------------	----

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Abmessungen

Einbaudurchmesser	122 mm
-------------------	--------

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
-------------------------------	----

Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
--------------------------------	----

Geeignet für Nasspflege	Nein
-------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Produktfarbe	Eisengrau
--------------	-----------

RAL Nummer	7011
------------	------

Farbe	Eisengrau
-------	-----------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5.0 kN
---	--------

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	2.0 kN
--------------------------------------	--------

Sicherheit

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
-------------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK08
-------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

