



LAR02KB7011

## Kabelový vývod plný R02 IP30, ocelově šedá

### Technické vlastnosti

#### Instrukce

|               |       |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Suché |
|---------------|-------|

#### Architektura

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| S ochranným rámem na koberce | Ano |
| S prostorem pro koberec      | Ano |

#### Kryt, dveře

|          |          |
|----------|----------|
| Typ víka | Bez víka |
|----------|----------|

#### Rozměry

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vestavěný průměr | 122 mm |
|------------------|--------|

#### Instalace, montáž

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž | Ano |
| Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy | Ano |
| Vhodné pro mokré čištění                | Ne  |

#### Materiál

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Materiál       | Polyamid (PA)        |
| Barva produktu | Kovově šedá RAL 7011 |
| Kód RAL        | 7011                 |
| Barva          | Kovově šedá RAL 7011 |

#### Podmínky použití

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 5,0 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu                   | 2,0 kN |

#### Bezpečnost

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Třída ochrany v nepoužívaném stavu | IP30 |
| Mechanická odolnost IK             | IK08 |

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

### Ilustrace a výkresy

