



LE33K-SS

Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.pałak. 10mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DIII
---------------------------------	------

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Nie
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	50 mm
Długość	80 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak