



LE33K-SS

Schroefpatroonhouder DIII 63 A 1-polig, 2978 B

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Zekering

Zekeringsgrootte	DIII
------------------	------

Leveringsomvang

Met deksel	Nee
------------	-----

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	50 mm
Lengte	80 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja